

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 131950 M3,5 |
| GTIN | 4045197070883 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie.****Odporúčanie:**

V prípade **materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvrtáť Ø otvoru pod závit o 0,05 až 0,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku).

Technický opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Stúpanie závitov | 0,6 mm |
| Ø závit | 3,5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 2,9 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 4 mm |
| Celková dĺžka L | 56 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 3 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 5,25 mm |
| Druh závit | M |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Veľkosť závitú | M3,5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvora | až 1,5xD pri priechodnom otvore |
| Použitie pri type otvora | do 1,5xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | červená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 6 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 3 | P |
| TOOLOX 33 | vhodný | 4 | H |
| TOOLOX 44 | podmienene vhodný | 3 | H |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | podmienene vhodný | 3 | H |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |