

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 25
GTIN	2050000965272
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

Puzdro závit	áno
Menovitá prídržná sila	40 N
Ø	25 mm
Výška	7 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Výška so závitom	15 mm
Závit	M4 mm
Materiál povrch	pozinkované
Hmotnosť	22 g

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M4	085921 M4
--	-----------