

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131950 M5
GTIN	4045197070906
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie.****Odporúčanie:**

V prípade **materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvrtáť Ø otvoru pod závit o 0,05 až 0,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Ø závitu	5 mm
Stúpanie závitov	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	7,5 mm
Druh závitu	M

Veľkosť závitú	M5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 1,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	3	P
TOOLOX 33	vhodný	4	H
TOOLOX 44	podmienene vhodný	3	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	podmienene vhodný	3	H
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		