

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 9/16-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138000 9/16-18
GTIN	4045197080363
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø závit	14,29 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	12,9 mm
Chodov na palec	18
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	28,58 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	9/16-18 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		