

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138000 3/4-16
GTIN	4045197080387
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Chodov na palec	16
Počet napínacích drážok	4
Ø závit	19,05 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Hĺbka závit	38,1 mm
Stúpanie závitov	1,587 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	3/4-16 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		