

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 1-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø závit	25,4 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	12
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 374
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Hĺbka závit	50,8 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm

Druh závitu	UNF
Veľkosť závitu	1-12 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		