

**Kompresor pre remeselníkov, Typ: 300/30W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Antikorózne ventily, vysoko účinné chladenie, bezúdržbové komponenty na prenos sily, nádoby chránené proti korózii; Najmenej 10 rokov záruka na dodatočný nákup náhradných dielov. Vysoká účinnosť pre nízke prevádzkové náklady. „Kompresor na stavbu“ chránený ocelovým rámom po celom obvode, vhodný keď je potrebné malé až stredne veľké množstvo vzduchu.

Rozsah balenia:

Vrátane regulátora filtračného tlaku s manometrom, rýchlospojkou.

Upozornenie:

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Príkion	1,5 kW
maximálna kapacita plnenia	215 l/min
Hmotnosť	43 kg
Označenie výrobcu	300/30W
Dĺžka	770 mm
Objem tlakový zásobník	30 l
maximálny odsávací výkon	300 l/min

Šírka	510 mm
Siet'ové napätie	230 V
Výška	450 mm
maximálny tlak (vzduch)	10 bar
Druh produktu	Kompresor