

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 63mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085910 63
GTIN	2050000965081
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

Výška	14 mm
Ø	63 mm
Menovitá prídržná sila	350 N
Hmotnosť	230 g
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet