


Garant**Kuželový záhlbník tvar C 60°, TiN, Vonkajšie Ø Dc: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150840 8
GTIN	4045197087270
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zuhlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zuhlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zuhlbovaní.

Použitie:

Na zuhlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Vhodné najmä na zuhlbovanie otvorov pod závit a na zuhlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.

Technický opis

Vonkajší Ø	8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN
Uhol zápustného hrotu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 334
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	85	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	40	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	9	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		