

Garant**Kuželový záhlbník tvar C 60°, TiAlN, Vonkajšie Ø Dc: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150845 20
GTIN	4045197364784
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Použitie:

Na zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Vonkajší Ø	20 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	67 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápuštného hrotu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 334

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	90	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	43	N
Hliník > 10 % si	vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	38	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9	M
Uni	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		