

Garant

Plochý minizáhlbník 180° pre priechodné otvory 180°, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 3,3X1,7mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	155700 3,3X1,7
GTIN	4045197462862
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.
DIN 373/ISO 4206.

Použitie:

Na priechodný otvor so stupňom kvality **jemný** (hodnoty ISO) podľa DIN 69.

Na skrutky s vnútorným šesťhranom podľa DIN 912, 6912, 7984 a skrutky s valcovou hlavou podľa ISO 1207 (DIN 84).

Upozornenie:

Vel. 4,6 × 2,4 – nie je špecifikovaná v DIN.

Technický opis

Ø záhlbníka	3,3 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø predvrtania	1,7 mm
pre veľkosť skrutiek	M1,6
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Ø čapu	1,7 mm
Ø stopky D _s	3,3 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Veľkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom	2 mm

Uhol špičky	180 Stupeň
Dĺžka britov L_c	10 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 373
Stopka	Valcová stopka
Uhol úrovne zahĺbenia	180 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	5	M
mokrý maximum	vhodný		