

Garant**Kuželový záhlbník tvar C 60°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150820 10
GTIN	4045197087218
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Záhľbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahľbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahľbovaní.

Použitie:

Na zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Vhodné najmä na zahľbovanie otvorov pod závit a na zahľbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,5 mm
Vonkajší Ø	10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 334

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		