



Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním, Ø puzdra: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085875 40
GTIN	4003482032602
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

Masívne mosadzné telo, presný uzamykací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, oceľový záves tvrdený a pochrómovaný, dvojité zámok.

S extra vysokým strmeňom.

Séria 116 Profi je na požiadanie k dispozícii v nasledujúcich špeciálnych vyhotoveniach: Zámky podľa šablóny alebo uzamykania, so zariadením hlavného kľúča a prídavným kľúčom.

Funkcia:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len **jeden** zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah balenia:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.

Technický opis

Ø oblúka	6 mm
Dvojito zablokovaný oblúk	áno

Výška oblúka vo vnútri	60 mm
vysoký oblúk	áno
Materiál puzdra	Mosadz
Ø puzdra	40 mm
uzamykateľné	nie
Počet kľúčov	2
Materiál oblúka	ocel, chrómovaná
tvrdý oblúk	áno
Uzamykací mechanizmus	nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika
vhodné pre zásuvné vložky	nie
s krytom kľúčovej dierky	nie
Počet zámkov	1
Uzatvorenie	s rôznym zamykaním
Séria	116 Profi
Druh produktu	Visiaci zámok