

**Garant****Kuželový záhlbník tvar D 60°, bez povlaku, Ø DC: 50mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150860 50
GTIN	4045197087430
Trieda položky	11M

## Popis

**Prevedenie:**

Priestory na triesky sú po veľkosť 31,5 vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

**Použitie:**

Na zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

**Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.**

**Upozornenie:**

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

## Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/ot,
Vonkajší Ø	50 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	16 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Morseho kužeľ MK	3
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 334
Stopka	Morse kužel
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
CuZn	vhodný	65	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		