

**Garant****Ručný odihlovač otrepov 90°, Vonkajší Ø: 12,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Kuželovitý záhlbník s plastovou rukoväťou, ktorá padne do ruky. Rukoväť s príjemným úchopom vyrobená z mimoriadne húževnatého a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa **rukoväť nešmýka s mokrymi a mastnými rukami.**

**Upozornenie:**

Na čisté odihlovanie a zahlbovanie otvorov.  
Vhodný najmä na montáž.  
Ďalšie ručné odihlovače pozri skupinu 83.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	12,4 mm
Dĺžka rukoväti	100 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,8 mm
Celková dĺžka	134 mm
Počet rezných hrán Z	3
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		