

Garant**Ručný odihlovač otrepov 90°, Vonkajší Ø: 20,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150400 20,5
GTIN	4045197087096
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Kuželovitý záhlbník s plastovou rukoväťou, ktorá padne do ruky. Rukoväť s príjemným úchopom vyrobená z mimoriadne húževnatého a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa **rukoväť nešmýka s mokrymi a mastnými rukami.**

Upozornenie:

Na čisté odihlovanie a zahlbovanie otvorov.
Vhodný najmä na montáž.
Ďalšie ručné odihlovače pozri skupinu 83.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,5 mm
Vonkajší Ø	20,5 mm
Celková dĺžka	141 mm
Dĺžka rukoväti	110 mm
Počet rezných hrán Z	3
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		