

Garant**Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M2,6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132150 M2,6
GTIN	4045197071125
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný tvar.

Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. **Nábeh tvar B so silným lámačom triesok**. Veľ. M2,6 so starým profilom DIN.**Výhoda:****Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	2,1 mm
Počet napínacích drážok	2
Stúpanie závitov	0,45 mm
Ø závit	2,6 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7,8 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M2,6
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		