

**Garant****Kuželový záhlbník tvar C 60°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150820 20
GTIN	4045197087249
Trieda položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zuhlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zuhlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zuhlbovaní.

### Použitie:

Na zuhlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

**Vhodné najmä na zuhlbovanie otvorov pod závit a na zuhlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.**

## Technický opis

Vonkajší Ø	20 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	67 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 334
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		