

**Garant****Kuželový záhlbník tvar C 60°, TiAlN, Vonkajšie Ø Dc: 6,3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150845 6,3
GTIN	4045197364739
Trieda položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

### Použitie:

Na zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

**Vhodné najmä na zahlbovanie otvorov pod závit a na zahlbovanie pri výrobe nástrojov a zariadení.**

## Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,6 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ot,
Vonkajší Ø	6,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	5 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápuštného hrotu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 334

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	90	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	43	N
Hliník > 10 % si	vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	38	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	M
Uni	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suchý	vhodný		