

Garant**Minizáhlbník pre priechodné otvory 90°, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 10X5,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 155600 10X5,3 |
| GTIN | 4045197462817 |
| Trieda položky | 11M |

Popis**Prevedenie:**

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.
DIN 1866-A/ISO 4205.

Použitie:

Na priechodný otvor so stupňom kvality **jemný** (hodnoty ISO) podľa DIN 69.
Pre skrutky so zápusťou hlavou podľa ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Upozornenie:

Vel. 4,6 × 2,4 – nie je špecifikovaná v DIN.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Posuv f v oceli < 500 N/mm ² | 0,12 mm/ot, |
| Ø čapu | 5,3 mm |
| Ø predvrtania | 5,3 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Ø záhlbníka | 10 mm |
| pre veľkosť skrutiek | M5 |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Veľkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom | 5,5 mm |
| Uhol špičky | 90 Stupeň |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dĺžka britov L_c | 18 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | DIN 1866 A |
| Stopka | Valcová stopka |
| Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Plochý záhlbník |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 33 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 28 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 27 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 27 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 8 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 5 | M |
| mokrú maximum | vhodný | | |