

**Garant****TK kuželový záhlbník 60°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150855 16
GTIN	4045197087362
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi **stabilná konštrukcia**, **špeciálna geometria** na **najvyššie namáhanie** na **zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia**.

**Rezný materiál:**

Veľ. 8 – z plného tvrdokovu.

Veľ. 10 – 25 – hlava z plného tvrdokovu spájkovaná so stopkou. Konštrukcia podobná DIN 344-C.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	16 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	4 mm
Tolerancia stopky	h9
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	60 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	16	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	16	S
GG(G)	podmienene vhodný	25	K
mokrú maximum	vhodný		