



Kompresor pre remeselníkov, Typ: 450/90D



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Antikorózne ventily, vysoko účinné chladenie, bezúdržbové komponenty na prenos sily, nádoby chránené proti korózii; Najmenej 10 rokov záruka na dodatočný nákup náhradných dielov. Vysoká účinnosť pre nízke prevádzkové náklady. 2-valcový kompresor s veľmi jednoduchou obsluhou vhodný, keď je potrebné stredne veľké množstvo vzduchu.

Rozsah balenia:

Vrátane regulátora filtračného tlaku s manometrom, rýchlospojkou.

Upozornenie:

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Šírka	500 mm
Označenie výrobcu	450/90D
Sieťové napätie	400 V
Dĺžka	1190 mm
Príkon	2,4 kW
Hmotnosť	86 kg

maximálna kapacita plnenia	330 l/min
Výška	840 mm
maximálny tlak (vzduch)	10 bar
maximálny odsávací výkon	450 l/min
Objem tlakový zásobník	90 l
Druh produktu	Kompresor