

Garant

Minizáhlbník pre priechodné otvory 90°, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 11,5X6,4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	155600 11,5X6,4
GTIN	4045197462824
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.
DIN 1866-A/ISO 4205.

Použitie:

Na priechodný otvor so stupňom kvality **jemný** (hodnoty ISO) podľa DIN 69.
Pre skrutky so zápusťou hlavou podľa ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Upozornenie:

Veľ. 4,6 × 2,4 – nie je špecifikovaná v DIN.

Technický opis

pre veľkosť skrutiek	M6
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	3
Ø predvrtania	6,4 mm
Ø čapu	6,4 mm
Ø záhlbníka	11,5 mm
Ø stopky D _s	11,5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom	6,5 mm
Uhol špičky	90 Stupeň

Dĺžka britov L_c	18 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Stopka	Valcová stopka
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	5	M
mokrú maximum	vhodný		