

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 32
GTIN	2050000965289
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	80 N
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Hmotnosť	32 g
Závit	M4 mm
Ø	32 mm
Výška so závitom	15 mm
Výška	7 mm
Puzdro závit	áno
Materiál povrch	pozinkované

Materiál magnetické jadro

Ferit

Druh produktu

Plochý upínací magnet

Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne
Závit M4

085921 M4