



Servisná jednotka 2-dielna zmontovaná, Vnútorný závit - Ø: 1/4palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

Údržbová jednotka 2-dielna namontovaná, s tlakovou redukciou, olejničkou pomocou hmly a filterami.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

Technický opis

Vnútorný závit - Ø	1/4 palec
Celková dĺžka (L) ako 2-dielna servisná jednotka	93 mm
Výška (H)	190 mm

Druh produktu

Servisná jednotka

Príslušenstvo

Polykarbonátová nádovapre olejničku Ø skla 33

080023 33

Polykarbonátová nádovapre filter Ø skla 33

080024 33

Montážny uholník s 2 skrutkami Typ ZW11

080025 ZW11