

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 80mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085910 80
GTIN	2050000965098
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Výška	18 mm
Hmotnosť	485 g
Menovitá prídržná sila	600 N
Ø	80 mm
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet