

**Garant****Minizáhlbník pre priechodné otvory 90°, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 3,3X1,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	155600 3,3X1,7
GTIN	4045197462756
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.  
DIN 1866-A/ISO 4205.

**Použitie:**

**Na priechodný otvor** so stupňom kvality **jemný** (hodnoty ISO) podľa DIN 69.  
Pre skrutky so zápusťou hlavou podľa ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

**Upozornenie:**

Vel. 4,6 × 2,4 – nie je špecifikovaná v DIN.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø záhlbníka	3,3 mm
Ø čapu	1,7 mm
pre veľkosť skrutiek	M1,6
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Ø predvrtania	1,7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,3 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Veľkosť schodíka L <sub>1</sub> 1. schodík s úkosom	2 mm
Uhol špičky	90 Stupeň

Dĺžka britov $L_c$	10 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Stopka	Valcová stopka
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	5	M
mokrú maximum	vhodný		