

 Atlas Copco

## Pneumatické sekacie kladivo, Typ: P2531-H



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Trieda položky	03R

### Popis

**Prevedenie:**

Ručné **sekacie kladivo** na sekanie a delenie.

**Rozsah balenia:**

Vrátane potrebných mazníc.

**Náhradný diel:**

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Upínač nástrojov Rozmery	10,2 mm
Dĺžka	193 mm
Hmotnosť	1,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN	11,5 m/s <sup>2</sup>
maximálna potreba vzduchu	402 l/min

Označenie výrobcu	P2531-H
Upínač nástrojov tvar	Šesthran
Frekvencia úderov	50 Hz
Pracovná hlučnosť	100 dB(A)
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Sekacie kladivo

---

## Príslušenstvo

Sekáč Rozmery 20X178	079739 20X178
Sekáč Rozmery 3,2X178	079739 3,2X178