



Pneumatická pásová brúska Dynafile®, Typ: 14010



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079551 14010
GTIN	616026140103
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Mnohostranne použiteľné zariadenia s **nastaviteľným vedením brúsneho pásu, presným priamym chodom** a vymeniteľným **kontaktným ramenom** pre spracovanie kontaktným kolieskom alebo prítlačnou plochou. Kompozitný kryt brúsneho pásu umožňuje **rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho pásu**. **Chladienie brúsneho pásu** odvádzaním vzduchu predlžuje životnosť brúsnych pásov. Nastaviteľná rukoväť. **Dynafile®**, robustná pásová pilníková brúska na univerzálne použitie.

Použitie:

Na brúsenie, odihľovanie, prekryvanie, dokončovanie a leštenie, ideálne aj na flexibilné obrábanie ťažko dostupných miest.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc. **Dynafile®**, 5 kontaktných ramien, súprava na obrábanie povrchov, brúsne pásy s rozmermi: 3 – 4, 6, 13 × 610mm, prepravný kufrík.

Upozornenie:

Ďalšie vyhotovenia kontaktných ramien pre Dynafile® od č. 079559 je možné dodať na požiadanie alebo sú dostupné v našom online obchode.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Šírka pásu	3–4; 6; 13 mm

Pracovná hlučnosť	77 dB(A)
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Označenie výrobcu	Dynaflex I Kit
Hmotnosť	1,4 kg
maximálna potreba vzduchu	876 l/min
Dĺžka pásu	610 mm
Modelový rad	Dynaflex
Výstupný výkon	379 W
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Balenie	Pepravný kufřík
Druh produktu	Pásová brúska

Príslušenstvo

Kontaktné rameno pre Dynaflex® Typ 11216	079559 11216
Kontaktné rameno pre Dynaflex® Typ 11232	079559 11232
Kontaktné rameno pre Dynaflex® Typ 11218	079559 11218
Kontaktné rameno pre Dynaflex® Typ 11219	079559 11219
Kontaktné rameno pre Dynaflex® Typ 11213	079559 11213
Kontaktné rameno pre Dynaflex® Typ 11231	079559 11231