

Garant

Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory, bez povlaku, Ø záhlbníka D1 × Ø čapu D2: 8X4,5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	156020 8X4,5
GTIN	4045197087706
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Špirálovo drážkovaný záhlbník. Ø čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:

f – na priechodný otvor stupňa kvality **jemný** podľa DIN ISO 273.

m – na priechodný otvor stupňa kvality **stredný** podľa DIN ISO 273.

Použitie:

Na zahľbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

Technický opis

pre veľkosť skrutiek	M4
Ø predvrtania	4,5 mm
pre triedu otvorov	m
Počet rezných hrán Z	3
Ø záhlbníka	8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Ø čapu	4,5 mm
Ø stopky D _s	5 mm
Celková dĺžka L	71 mm
Veľkosť schodíka L ₁ 1. schodík s úkosom	14 mm

Uhol špičky	180 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 373
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Plochý záhlbník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		