

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132420 M12
GTIN	4045197071583
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Silný lámač triesok. Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Ø závitu	12 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závitu	24 mm
Druh závitu	M

Velkosť závitú	M12
Povrchová úprava	nitridovaný + vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hybridy	vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6	S
Inconel	vhodný	2	S
MMC	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		