

**Servisná jednotka 2-dielna zmontovaná, Vnútorňý závit - Ø: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejnice a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

Údržbová jednotka 2-dielna namontovaná, s tlakovou redukciovou, olejnicou pomocou hmly a filtrami.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôbiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JW.

Technický opis

Celková dĺžka (L) ako 2-dielna servisná jednotka	93 mm
Vnútorňý závit - Ø	3/8 palec
Výška (H)	196 mm

Druh produktu

Servisná jednotka

Príslušenstvo

Polykarbonátová nádovapre olejničku Ø skla 33

080023 33

Montážny uholník s 2 skrutkami Typ ZW11

080025 ZW11

Polykarbonátová nádovapre filter Ø skla 33

080024 33