

**Pílový pás na kov RRR Plus, 30 m, Šírka mm / zuby na palec: 6/14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 172000 6/14   |
| GTIN             | 4045197253323 |
| Trieda položky   | 16F           |

**Popis****Prevedenie:**

**Normálne ozubenie** – konštantný rozstup zubov s **uhlom čela 0°** v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.

**RRR-Plus** z legovanej nástrojovej ocele, rolky po 30 m.

**Použitie:**

Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

**Upozornenie:**

- **Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

**Technický opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Šírka                  | 6 mm     |
| Hrúbka                 | 0,65 mm  |
| Uhol čela              | 0 Stupeň |
| Ozubenie               | normálne |
| Atribút Názov produktu | 30 m     |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Dĺžka         | 30 m              |
| Druh produktu | Pílový pás na kov |

### Údaje o užívatel'ovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 85             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 65             | P       |
| GG(G)                        | vhodný            | 40             | K       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                | vhodný            |                |         |
| mokrý minimálne              | podmienene vhodný |                |         |
| suché                        | vhodný            |                |         |