

 Atlas Copco

## Pneumatické sekacie kladivo, Typ: P2551



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Trieda položky	03R

### Popis

**Prevedenie:**

Ručné **sekacie kladivo** na sekanie a delenie. S vlastnosťami silne tlmiacimi vibrácie.

**Rozsah balenia:**

Vrátane potrebných mazníc.

**Náhradný diel:**

**Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):** Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

### Technický opis

Upínač nástrojov Rozmery	12,7 mm
Upínač nástrojov tvar	Štvorhran
Pracovná hlučnosť	85 dB(A)
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálne vibrácie podľa EN	6,7 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	P2551
Frekvencia úderov	40 Hz
Dĺžka	435 mm
maximálna potreba vzduchu	480 l/min
Hmotnosť	2,95 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec

Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Sekacie kladivo

---

## Príslušenstvo

Sekáč Rozmery 19X178	079739 19X178
Sekáč Rozmery 35X178	079739 35X178