

## Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 40mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085915 40
GTIN	2050000965296
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

#### Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

### Technický opis

Výška	8 mm
Výška so závitom	18 mm
Hmotnosť	60 g
Materiál povrch	pozinkované
Menovitá prídržná sila	125 N
Ø	40 mm
Závit	M5 mm
Puzdro závit	áno
maximálna tepelná odolnosť	120 °C

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom10-dielne Závit M5	085921 M5
--	-----------