

**Regulátor tlaku 0,5 – 10 bar, Vnútorný závit - Ø: 1/4palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Trieda položky	08A

**Popis****Prevedenie:**

Údržbárska jednotka zostavená podľa požiadaviek, ktorá môže byť ľubovoľne rozšírená pomocou spojovacieho balíka.

**Údržbová jednotka** v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejnice a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

**Výhoda:**

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

**Použitie:**

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

**Technický opis**

Celková dĺžka (L) ako 3-dielna servisná jednotka	138 mm
Výška (H)	190 mm
Hodnota prietoku pri 3-dielnej servisnej jednotke	1150 l/min

Vnútorný závit - Ø

1/4 palec

Druh produktu

Regulátor tlaku