

bimos

Pracovná otočná stolička, Neon, PU pena, s kolieskami, nízka, Farba: ORANGE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Trieda položky	96J

Popis**Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahké ošetrovanie, umývateľné, robustné a odolné voči slabým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickému pôsobeniu.

Norma:**DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

Technický opis

Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina

Synchrónna mechanika	áno
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Lordózová podpera (medzistavcové kotúče)	nie
Farba Materiál sedadla	čierna
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Séria	Neon
Materiál Sedadlo	PU-pena
Operadlo Výška	570 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Prestavenie sklonu sedu	áno
Šírka sedu	470 mm
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Materiál Operadlo	PU-pena
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Farba pásu	oranžová
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička