

bimos

Pracovná otočná stolička, Neon, PU pena, s kolieskami, nízka, Farba: GREY**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Trieda položky	96J

Popis**Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahké ošetrovanie, umývateľné, robustné a odolné voči slabým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickému pôsobeniu.

Norma:**DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

Technický opis

Šírka sedu	470 mm
Norma	DIN 68877

Materiál Operadlo	PU-pena
Séria	Neon
Lordózová podpera (medzistavcové kotúče)	nie
Operadlo Výška	570 mm
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Prestavenie sklonu sedu	áno
Farba Materiál sedadla	čierna
Materiál Sedadlo	PU-pena
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Synchrónna mechanika	áno
Farba pásu	sivá
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička