

bimos

Pracovná otočná stolička Neon, umelá koža, s kolieskami, nízka, Farba: ORANGE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Trieda položky	96J

Popis**Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Sedadlo a operadlo čalúnené umelou kožou, pohodlné a mäkké. Umývateľné a nenáročné na údržbu, odolné voči olejom a dezinfekčným prostriedkom.

Norma:**DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

Technický opis

Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Lordózová podpera	áno

Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Operadlo Výška	570 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Norma	DIN 68877
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Farba Materiál sedadla	čierna
Šírka sedu	470 mm
Séria	Neon
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Synchrónna mechanika	áno
Farba pásu	oranžová
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička