

bimos

Pracovná otočná stolička Neon, látka, s kolieskami, nízka, Farba: BLUE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965444 BLUE
GTIN	4016849546551
Trieda položky	96J

Popis**Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné, odolné a priedušné.

Norma:**DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

Technický opis

Lordózová podpera	áno
Šírka sedu	470 mm
Materiál Sedadlo	látka

Séria	Neon
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Operadlo Výška	570 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Norma	DIN 68877
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Farba Materiál sedadla	čierna
Synchrónna mechanika	áno
Farba pásu	modrá
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička