

bimos

Pracovná otočná stolička Neon, látka, s kolieskami, nízka, Farba: ORANGE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965444 ORANGE
GTIN	4016849531113
Trieda položky	96J

Popis**Prevedenie:**

Pracovná otočná stolička Neon so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Synchronná technika s reguláciou hmotnosti, prestavením výšky sedadla pomocou bezpečnostnej plynovej pružiny, prestavením sklonu sedáka, prestavením hĺbky sedáka, prestavením výšky operadla. S obežnou páskou Flex v rôznych farbách.

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné, odolné a priedušné.

Norma:**DIN 68877****Zvláštne príslušenstvo:**

Pár multifunkčných laktových opierok č. 965455.

Technický opis

Synchronná mechanika	áno
Lordózová podpera	áno
Základňa Prevedenie	rolová súprava

Farba Materiál sedadla	čierna
Šírka sedu	470 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	420 - 480 mm
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	nie
Operadlo Výška	570 mm
Norma	DIN 68877
Séria	Neon
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Materiál Sedadlo	látka
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Farba pásu	oranžová
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 620 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička