



Upichovacia planžeta, neutrálna, Výška planžety h₅: 26mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	278005 26
GTIN	4062406380762
Trieda položky	22B

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Vhodné pre:

Hroty pre upichovacie doštičky č. 278029 - 278036.

Pozor!:

Zovretie upichovacej doštičky je možné len v kombinácii so základným držiakom č. 278008 a 278009. Výmena upichovacej doštičky prebieha pohodlne iba povolením prednej skrutky zvieracej lišty základného držiaka.

Upozornenie:

Od hĺbky vpichu 14 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

Technický opis

Výška planžety h ₅	26 mm
Šírka b ₂	2,6 mm
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Výška h ₁	21,4 mm
pre maximálny Ø obrobka	60 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Druh použitia	neutrálna

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta