



## Upichovacia planžeta, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub>: 32mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	278005 32
GTIN	4062406380779
Trieda položky	22B

### Popis

**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

**Vhodné pre:**

Hroty pre upichovacie doštičky č. 278029 - 278036.

**Pozor!:**

Zovretie upichovacej doštičky je možné len v kombinácii so základným držiakom č. 278008 a 278009. Výmena upichovacej doštičky prebieha pohodlne iba povolením prednej skrutky zvieracej lišty základného držiaka.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 14 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

### Technický opis

Šírka b <sub>2</sub>	2,6 mm
pre maximálny Ø obrobka	65 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna

Vnútorné chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta