

**držiak na upichovací nôž, pravé, Veľkosť stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278015 25
GTIN	4062406381394
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{max}	21 mm
Dĺžka hlavy L_1	39 mm
Skrutka	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Celková dĺžka L	129 mm
Funkčná šírka L_4	25 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

