

**držiak na upichovací nôž, pravé, Veľkosť stopky: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278015 16
GTIN	4062406381370
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	39 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	21 mm
Celková dĺžka L	109 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Skrutka	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Funkčná šírka L_4	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

