


**držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278018 25
GTIN	4062406381783
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Skrutka	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Šírka zápichu w	3 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	12 mm
Funkčná šírka L_4	25 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

