


**držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 278018 20 |
| GTIN | 4062406381776 |
| Trieda položky | 22B |

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dĺžka hlavy L_1 | 30 mm |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| Celková dĺžka L | 120 mm |
| Hĺbka vpichu t_{max} | 12 mm |
| Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
| Funkčná šírka L_4 | 20 mm |
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Šírka zápichu w | 4 mm |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

