

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Stopka Ø DS: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 278023 20 |
| GTIN | 4062406381639 |
| Trieda položky | 22B |

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 16,5 mm |
| t_{max} Vnútorne spracovanie | 5 mm |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Šírka zápichu w | 3; 4 mm |
| Skrutka | 279816 5 (TX20; 5 Nm) |
| Odsadenie stredu L_3 | 8 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak | 30 mm |
| Ø stopky D_s | 20 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | áno |
| Druh produktu | Vyvrátavacia tyč |

