

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Stopka Ø DS: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278023 25
GTIN	4062406381646
Trieda položky	22B

**Popis****Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

**Technický opis**

$t_{max}$ Vnútorne spracovanie	5 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	25 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Odsadenie stredu $L_3$	12 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	50 mm
Skrutka	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Ø stopky $D_s$	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

