

**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Stopka Ø DS: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	278023 32
GTIN	4062406381653
Trieda položky	22B

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Šírka zápichu w	3; 4 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	60 mm
Skrutka	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	30 mm
t _{max} Vnútorne spracovanie	5 mm
Odsadenie stredu L ₃	14,5 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

